

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

注文番号	2666060000
種別	STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT
GTIN (EAN)	4050118681550
数量	1 items

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	455 mm	奥行き (インチ)	17.9134 inch
高さ	320 mm	高さ (インチ)	12.5984 inch
幅	255 mm	幅 (インチ)	10.0394 inch
取付寸法 - 高さ	320 mm	正味重量	800 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

システムデータ

インターフェース	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x Micro USB	モジュールの最大数	0
設定インターフェース	Micro USB 2.0, MicroSD CARD	プログラムデータメモリ拡張可能	はい
エンジニアリングツール	u-create web	プログラミング環境	Webベース
メモリ (フラッシュ)	4 GB	リアルタイムクロック	容量バッファ (最大5日)
フィールドバスプロトコル	TCP/IP		

一般データ

取り付けレール TS 35

電源装置

出力の電源電圧 24 V DC +20 % / -15 % 電源電圧システムと入力 230 V AC

分類

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		