

**STARTERKIT-UC20-WL2000-AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**一般注文データ**

注文番号	2666080000
種別	<a href="#">STARTERKIT-UC20-WL2000-AC</a>
GTIN (EAN)	4050118681536
数量	1 items

**STARTERKIT-UC20-WL2000-AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	455 mm	奥行き (インチ)	17.9134 inch
高さ	320 mm	高さ (インチ)	12.5984 inch
幅	255 mm	幅 (インチ)	10.0394 inch
正味重量	800 g		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
--------------------------	---------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c
------	--------------------------------------

**システムデータ**

設定インターフェース	Micro USB 2.0	プロセッサ	Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
接続の種別	PUSH IN	プログラミング環境	Webベース
メモリ (フラッシュ)	8 GB	リアルタイムクロック	バッテリのバッファ済み

**接続データ**

接続方式	PUSH IN
------	---------

**電源装置**

出力の電源電圧	24 V DC +20 %/ -15 %	電源電圧システムと入力	24 V DC +20 %/ -15 %
---------	----------------------	-------------	----------------------

**分類**

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		