

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

注文番号	2666080000
種別	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681536
数量	1 items

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	455 mm	奥行き (インチ)	17.9134 inch
高さ	320 mm	高さ (インチ)	12.5984 inch
幅	255 mm	幅 (インチ)	10.0394 inch
正味重量	800 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

システムデータ

設定インターフェース	Micro USB 2.0	プロセッサ	Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
接続の種類	PUSH IN	プログラミング環境	Webベース
メモリ (フラッシュ)	8 GB	リアルタイムクロック	バッテリーのバッファ済み
フィールドバスプロトコル	EtherCAT, Modbus/TCP, PROFINET, EtherNet/IP		

接続データ

接続方式 PUSH IN

電源装置

出力の電源電圧 24 V DC +20 %/ -15 % 電源電圧システムと入力 24 V DC +20 %/ -15 %

分類

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		