AEP ITB 16 BB 2C BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、 エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの 使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧 を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子 に指で触れないようにします。

一般注文データ

バージョン	Aシリーズ, エンドプレート	
注文番号	<u>2668850000</u>	
種別	AEP ITB 16 BB 2C BL	
GTIN (EAN)	4064675266273	
数量	20 items	

カタログステータス / 図面 1

AEP ITB 16 BB 2C BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合				
寸法と重量					
			<u>'</u>		
高さ	83.48 mm	高さ(インチ)	3.2866 inch		
幅	2.1 mm	幅(インチ)	0.0827 inch		
正味重量	3.45 g				
温度					
归统冯安	05.00 55.00	国四沿车	F 00 40 00		
保管温度	-25 °C55 °C		-5 °C40 °C		
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C		
環境製品コンプライアン	ス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
材料データ					
基本材質	Wemid	色	青色		
UL 94 可燃性等級	V-0				
追加の技術データ					
一 篏合仕様	はい				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,		
			<u> </u>		
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886		
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886		
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33		
		EOL 4 00 4 4 0	07 14 11 00		
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33		
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-33 27-14-11-33	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-11-33		

カタログステータス / 図面 2