

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







組立済 IE ケーブル、軌道ケーブル、Cat.5、青色、M12

## 一般注文データ

バージョン	システムケーブル, M12 Dコード - IP 67アング ルピン, 開く, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), ポリオレフィン, 1.5 m
注文番号	<u>2671900015</u>
種別	IE-C5DB4BB0015MCAXXX-X
GTIN (EAN)	4064675261841
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認			
ROHS	適合		
 寸法と重量			
<u>長さ</u> 正味重量	1.5 m 100 g	長さ (インチ)	59.0551 inch
温度	100 g		
<b>加及</b>			
保管温度		動作温度	-40 °C85 °C
取り付け温度			
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)		
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-	dc475a6ec24a	
ケーブル特有の規格			
締結ケーブル上での火炎の垂直伝達	EN 60332-3-25	ハロゲン化水素含有量	According to
神品サーブルエミの大災の華重仏廷	EN 00332-3-25	ハロソン化小糸凸行里	EN-50267-2-1, According to EN 60684-2 Section 45.2
煙霧の腐食性	EN 50267-2-2	鉄道車両の火災の安全性	NFPA 130, DIN EN 45545-2
喫煙に対して不透過性	EN 61034-2	有毒ガス	EN 50305
一般基準			
- + 1946	UFO 04070 0 404		
コネクタ規格	IEC 61076-2-101		
電気プロパティ			
公称電圧	125 V		
ケーブルの機械的特性と材料特性			
- ISI III		- 13	
<u>耐油性</u> 最小曲げ半径、繰返し	IEC 60811:404に準拠 6 *直径	<u>ハロゲン</u> 最小曲げ半径(1回のみ)	いいえ 5 x ケーブル直径
煙霧の腐食性	EN 50267-2-2	喫煙に対して不透過性	EN 61034-2
ケーブルの電気プロパティ			
⊥*11	0 . 5 (100 //50	日上 4000 MUL のよ プリン . が原体	00.10
カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)	最大 1000 MHz のカップリング緩衝	90 dB
10 MHz での結合抵抗/m	8.00 mΩ	最大 1000 MHz のシールド減衰	60.00 dB
テスト電圧:電線 - 電線 - シールド	1000 Veff, 50 Hz, 1 min		
ケーブル構造			
道体按结账而建 ハハロ 早十	AWG 22	シーフカラー	<b>基</b> 名
導体接続断面積 AWG、最大. 断面積	4 * AWG 22/7 - 0.32 mm <sup>2</sup>	<u>シースカラー</u> シールド	青色 SF/UTP

作成日 07.11.2025 02:11:35 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## ++*/***!**: **-**" *-*

配線数	4	絶縁断面
絶縁	PE	シース直径、最大
シース直径、最小	6.4 mm	シース素材
銅線直径	0.75 mm	電線対シールド
カラーコーディング	黄色, 白色, オレンジ, 青色	電線材質
被覆マテリアル厚さ	1 mm	•

絶縁断面	1.4 mm
シース直径、最大	6.8 mm
シース素材	ポリオレフィン
電線対シールド	
電線材質	錫メッキ銅

## プラグ、右

プラグ右	自由導体端部

IE-C5DB4BB0015MCAXXX-X

## プラグ、左

左プラグ	7 7 7 7 M10 D 7 1
左ノフク アンファ	コネクタ, M12, D コード
	化, 極数: 4, IP67, オス型接
	点, 角度0°, プラグ, プラス
	チック,シールド仕様
	ノ ノフ , ン 一ルド は像

## 分類

73.744			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

配線図


図面

寸法図



	M12
yellow	1
white	
orange	_
 blue	3
 blue	4

## 詳細図面





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### Screwty® ケーブルグランド用ツール



### どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

#### 一般注文データ

種別 SCREWTY SET 注文番号 <u>1910000000</u> GTIN (EAN) 4032248436842 数量 1 ST

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

#### トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール

バージョン



## どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12Fと M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

#### 一般注文データ

種別 SCREWTY SET -DM パージョン 注文番号 192000000 Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors GTIN (EAN) 4032248436859 数量 1 ST

作成日 07.11.2025 02:11:35 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

®は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty®を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty®は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです(90%以上)。Screwty®は、従来の1/4インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12Fと M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

### 一般注文データ

種別 SCF 注文番号 <u>190</u> GTIN (EAN) 403

SCREWTY- M12 1900000000

4032248375868

数量 1 ST

バージョン

Cable gland tool for moulded M12 lines

## トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

#### 一般注文データ

種別 SCREWTY-M12-DM 注文番号 <u>1900001000</u> GTIN (EAN) 4032248436408 バージョン

Cable gland tool for moulded M12 lines

数量 1 ST

作成日 07.11.2025 02:11:35 MEZ