

IE-PS-M12X-180-S-TH-CG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

8極M12ミニ圧着加工ケーブルコネクタは、Xコーディングと90°ケーブル出口を備え、コンパクトな寸法と8つのケーブル出口を備えており、設置条件が厳しい環境に最適です。ケーブルクランプ仕様は、4 ~ 9mmまで対応する幅広いケーブルクランプと、完全シールドされたハウジング、さらにシールド付きのケーブル負荷解放部品を組み合わせにより、市販のほとんどすべてのケーブルに対応できるユニバーサルで安全なソリューションです。

一般注文データ

注文番号	2672440000
種別	IE-PS-M12X-180-S-TH-CG
GTIN (EAN)	4050118765045
数量	1 items

IE-PS-M12X-180-S-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

直径	15 mm	正味重量	16 g
----	-------	------	------

温度

保管温度	-40 °C...85 °C
取り付け温度	

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
------	--------------------------------------

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	8	コーディング	X-coded
接触表面	Ni/Au	LED	いいえ
接続方式	クリンプ接続	ハウジング主要材質	Cu合金Niメッキ
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ	ケーブル直径、最大	9 mm
ケーブル直径、最小	4 mm	カテゴリー	Cat. 6A
導体断面、最大	0.34 mm²	導体断面、最小	0.14 mm²
公称電圧	48 V	公称電流	0.5 A
保護度合い	IP67	プラギング回数	≥ 250
汚染度	3	接点形状 (オス/メス)	メス型
シールド接続	はい	スレッドリング材質	ニッケルメッキ銅・亜鉛

一般情報

極数	8	接続 1	M12
接続 2	Crimp	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	Cu合金Niメッキ	カテゴリー	Cat. 6A
接続スレッド	M12	接触表面	Ni/Au
配線接続断面、細径撲線、最小	0.14 mm²	配線接続断面、細径撲線、最大	0.34 mm²
導体接続断面、フレキシブル	0.14...0.34 mm²	保護度合い	IP67
プラギング回数	≥ 250		

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-2-109
--------	-----------------

標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-109	鉄道車両の火災の安全性	EN 45545 HL3
準拠した耐衝撃および防振	EN 50155:2001, DIN EN 61373		

電気プロパティ

絶縁抵抗	≥ 100 MΩ	公称電圧	48 V
------	----------	------	------

IE-PS-M12X-180-S-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



技術データ**分類**

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

IE-PS-M12X-180-S-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**寸法図****寸法図****極スキーム**

IE-PS-M12X-180-S-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ
www.weidmueller.com
M12X クリンプ接点

M12X用の精密機械加工クリンプ接点

**一般注文データ**

種別	IE-PIC-M12X-S-22/26	バージョン
注文番号	2673440000	お問い合わせ, なし, ソケットコネクタ
GTIN (EAN)	4050118765359	
数量	100 ST	

... M12 対応

ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別	SAI-TMCSK	バージョン
注文番号	1381690000	プレスツール, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118183870	
数量	1 ST	