### **CH20M45 FC TP BK 1819**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ















CH2OMハウジングの前面素子により、個々の設計形状と機能のための多数のオプションを提供しています。パッド印刷やレーザー彫刻など、さまざまな印刷手法を選択して、設計を正確かつ魅力的に実行できます。電子機器用のレーザーカットアウトも可能です。マーカーも使用できます。前面素子はヒンジ付き蓋の有無にかかわらず装備できます。

#### 一般注文データ

バージョン	前面要素, OMNIMATEハウジング – シリーズ CH20M 黒色, 透明, 前面要素, 幅: 45 mm
注文番号	<u>2673070000</u>
種別	CH20M45 FC TP BK 1819
GTIN (EAN)	4050118689211
数量	30 items

カタログステータス / 図面 1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ	15.5 mm	奥行き(インチ)	0.6102 inch	
高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch	
幅	45 mm	幅(インチ)	1.7716 inch	
正味重量	3.6 g			
温度				
田田沿舟	2E °C	新 <i>作</i> 泪 库 築 田	-40120 °C	
周囲温度 湿度	25 °C85 °C 相対湿度: 5~93%、Tu = 40℃、結露なし	動作温度範囲	-40120 C	
環境製品コンプライアンス				
D 110 +4++127	举州 (左 成人) \			
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし)			
REACH SVIIC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません 			
材質データ				
UL 94 可燃性等級	V-2	絶縁材	PC	
絶縁材グループ	Illa	表面仕上	未処理	
基本材質	プラスチック	比較追跡指数(CTI)	175 ≤ CTI <400	
一般データ				
		(= )		
色	黒色, 透明	保護度合い	IP20がインストール済み	
カラーチャート(類似)	RAL 9011, -	アセンブリ全体に関する情報について は、関連記事を参照	CH20M45 B BK/OR 2010	
封止オプション	いいえ	ION MACHOT COM		
コンポーネントプロパティ				
フリップカバー取り付け可能	いいえ	マーカー一体化可能	いいえ	
個別化オプション				
お客様固有のカットアウトが可能	はい	お客様固有のラベル付けが可能	はい	
顧客固有の注文プロセス	ダウンロードのガイドライ ンを参照してください	交互の色	要望により特注対応あり	
処理の可能性	レーザー加工, 加工			
分類				
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031	
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031	
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92	
ECLASS 13.0	27-19-06-03	ECLASS 14.0	27-19-06-03	
ECLASS 15.0	27-19-06-03			

カタログステータス / 図面 2



# **CH20M45 FC TP BK 1819**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

### 製品イメージ





