

CRIMPER 6/5 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	ツール, 0.25mm ² , 6mm ² , トラピーズインデントクリンプ
注文番号	2676290000
種別	CRIMPER 6/5 Z GER
GTIN (EAN)	4050118741681
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 6/5 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

深さ	30 mm
高さ	78 mm
幅	200 mm
正味重量	419.7 g

奥行き (インチ)	1.1811 inch
高さ (インチ)	3.0709 inch
幅 (インチ)	7.874 inch

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	6 mm ²	フェルール断面積、最小.	0.25 mm ²
クリンプタイプ/プロファイル	トラピーズインデントクリンプ	クリンッププロフィール 5	6 mm ²

接点の説明

接点タイプ	プラスチックカラーあり/なし ワイヤーエンドフェルール	クリンプ範囲、最大	6 mm ²
クリンプ範囲、最小	0.25 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		