

CRIMPER 4U Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルルール
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	ツール, 0.5mm ² , 4mm ² , トラピースクリンプ
注文番号	2676320000
種別	CRIMPER 4U Z GER
GTIN (EAN)	4050118742213
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 4U Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.1811 inch
高さ	78 mm	高さ (インチ)	3.0709 inch
幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	16.92 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
-------	------------------

ツールデータクリッピング

フェルール断面積、最大	4 mm ²	クリップタイプ/プロファイル	トラピースクリップ
-------------	-------------------	----------------	-----------

接点の説明

接点タイプ	プラスチックカラーあり/なし ワイヤーエンドフェルール	クリップ範囲、最大	4 mm ²
クリップ範囲、最小	0.5 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		