CMA-81-2000-5A-10VA-0,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













プラグオン変流器

プラグオン変流器は、最大 5000 A までの高電流を測定して処理する必要があるあらゆる場所で使用されます。 当社のプラグオン変流器は、1 A または 5 A の供給二次電流です。ワイドミュラーは、最大 600 A の電流を最大333 mV の電圧に変換するコンパクトな低電力変流器も提供しています。

一般注文データ

バージョン	一次電流: 2000 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: , 公差等級: , 閉変流器	
注文番号	<u>2680240000</u>	
種別	CMA-81-2000-5A-10VA-0,5	
GTIN (EAN)	4050118696592	
数量	1 items	
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。	
利用可能期限	2025-04-08T00:00:00+02:00	
メーカー	MBS AG	

カタログステータス / 図面 1

CMA-81-2000-5A-10VA-0,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
	<u>~≃ H</u>		
寸法と重量			
 長さ	134 mm	長さ (インチ)	5.2756 inch
正味重量	570 g		
温度			
保管温度		動作温度	
環境製品コンプライアンス			'
RoHS 対応状況			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
 技術プロパティ			
保護度合い	IP20	定格熱持続電流Iサーマル	1.2 x I定格
公称周波数	50 Hz		
通電導体の寸法			
導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	54.00 mm
レール	60 x 30 mm, 80 x 10 mm	設置場所	屋内使用
電気属性			
二次電流	05 A	一次電流	2000 A
分類			'
ETIM 0.0	E0000040	ETIM 7.0	F0005313
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

カタログステータス / 図面 2



CMA-81-2000-5A-10VA-0,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





