

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

**プラグオン変流器**

プラグオン変流器は、最大 5000 Aまでの高電流を測定して処理する必要があるあらゆる場所で使用されます。当社のプラグオン変流器は、1 Aまたは5 Aの供給二次電流です。ワイドミュラーは、最大 600 Aの電流を最大 333 mVの電圧に変換するコンパクトな低電力変流器も提供しています。

一般注文データ

バージョン	一次電流: 2500 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 10 VA, 公差等級: 0,5, 閉変流器
注文番号	2680250000
種別	CMA-101-2500-5A-10VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696608
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-04-08T00:00:00+02:00
メーカー	MBS AG

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

長さ	147 mm	長さ (インチ)	5.7874 inch
正味重量	660 g		

温度

保管温度	動作温度
------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術プロパティ

保護度合い	IP20	公称周波数	50 Hz
-------	------	-------	-------

通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	70.00 mm
レール	100 x 10 mm, 80 x 30 mm	設置場所	屋内使用

電気属性

公差等級	0,5	二次電流	0...5 A
ロード	10 VA	一次電流	2500 A

絶縁協調

公差等級	0,5
------	-----

分類

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面