

TC INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



5S やリーンマネジメントの手法にヒントを得たワイド
ミュラーのフォームインサートは、効率的で整理された
作業場を実現します。モジュラ形状のため、多くの利点
があり、個々の要求に応じて選択できます。

一般注文データ

注文番号	2683840000
種別	TC INL THIRD 6
GTIN (EAN)	4050118701951
数量	1 items

TC INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

深さ	50 mm	奥行き (インチ)	1.9685 inch
高さ	446 mm	高さ (インチ)	17.559 inch
幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	1259 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

技術データ

項目説明	フォームインレイソケット 一式
------	--------------------

ツールチェック

アセンブリ	ツール付き
-------	-------

分類

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TC INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール
Screwty

④は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な組合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです(90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

種別	SCREWTY SET	バージョン
注文番号	1910000000	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436842	
数量	1 ST	

ケーブルグランドツール



サイズ 11-36 AF 展開、ケーブルグランドやアクセサリーの固定および弛緩に対応するネジツール。

- 数列の電線に達する可能性
- ケーブルグランドの変形無し
- スパナサイズ 11 ~ 36 mm
- スパナサイズの無段階調整
- ラセット機能：回転の合間にツールを取り外す必要無し
- 標準の片手用ツール

一般注文データ

種別	FLECAFIX 11/24	バージョン
注文番号	9015900000	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309573	
数量	1 ST	
種別	FLECAFIX 24/36	バージョン
注文番号	9015980000	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309597	
数量	1 ST	