

TC INL THIRD 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

5S やリーンマネジメントの手法にヒントを得たワイド
ミュラーのフォームインサートは、効率的で整理された
作業場を実現します。モジュラ形状のため、多くの利点
があり、個々の要求に応じて選択できます。

一般注文データ

注文番号	2683880000
種別	TC INL THIRD 8
GTIN (EAN)	4050118702002
数量	1 items

TC INL THIRD 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	50 mm	奥行き (インチ)	1.9685 inch
高さ	446 mm	高さ (インチ)	17.559 inch
幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	675 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 場合)	7a, 7cl
------------------------------	---------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028
------	--------------------------------------

技術データ

項目説明	発泡インレー多量計
------	-----------

ツールチェスト

アセンブリ	ツール付き
-------	-------

分類

ETIM 8.0	ECO11819	ETIM 9.0	ECO11819
ETIM 10.0	ECO11819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		