

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**組立済 IE ケーブル****一般注文データ**

バージョン	USB ケーブル, USB A, メカニカルロック付き, USB A, メカニカルロック付き, PVC, 1 m
注文番号	2695980010
種別	IE-USB-A-A-1.0M-ML
GTIN (EAN)	4050118702828
数量	1 items

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

長さ 1 m
正味重量 42 g

長さ (インチ)

39.3701 inch

温度

保管温度
取り付け温度

動作温度

0 °C...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルの技術仕様

シーズカラー 黒色

一般的な技術データ

接触表面 ニッケル下地金メッキ

ケーブル構造

シーズ直径	4.5 mm	シーズカラー	黒色
断面積	2*AWG28 + 2*AWG24	シーズ直径、最大	4.7 mm
シーズ直径、最小	4.3 mm	シーズ素材	PVC

プラグ、右

プラグ右 USB A, IP20, オス型接点,
直線, プラグ, 機械式ロック
付き, プラスチック, シール
ド仕様

プラグ、左

左プラグ USB A, IP20, オス型接点,
直線, プラグ, 機械式ロック
付き, プラスチック, シール
ド仕様

分類

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECCLASS 15.0	27-06-01-06		

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



製品の利点

