

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル

一般注文データ

バージョン	USB ケーブル, USB A, メカニカルロック付き, USB A, メカニカルロック付き, PVC, 1 m
注文番号	2695980010
種別	IE-USB-A-A-1.0M-ML
GTIN (EAN)	4050118702828
数量	1 items

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

長さ	1 m	長さ (インチ)	39.3701 inch
正味重量	42 g		

温度

保管温度	動作温度	0 °C...80 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルの技術仕様

シースカラー 黒色

一般的な技術データ

接触表面 ニッケル下地金メッキ

ケーブル構造

シース直径	4.5 mm	シースカラー	黒色
断面積	2*AWG28 + 2*AWG24	シース直径、最大	4.7 mm
シース直径、最小	4.3 mm	シース素材	PVC

プラグ、右

プラグ右 USB A, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, 機械式ロック付き, プラスチック, シールド仕様

プラグ、左

左プラグ USB A, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, 機械式ロック付き, プラスチック, シールド仕様

分類

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		


IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



製品の利点

