

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





組立済 IE ケーブル

#### 一般注文データ

バージョン	USB ケーブル, USB A, メカニカルロック付き, USB A, メカニカルロック付き, PVC, 1.8 m
注文番号	<u>2695980018</u>
種別	IE-USB-A-A-1.8M-ML
GTIN (EAN)	4050118702835
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

|--|

MAMID承認件数

ROHS 適合

#### 寸法と重量

長さ 1.8 m 長さ (インチ) 70.8661 inch 正味重量 70 g

#### 温度

保管温度 動作温度 0°C...80°C 取り付け温度

#### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし) REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

#### ケーブルの技術仕様

シースカラー 黒色

### -般的な技術データ

接触表面 ニッケル下地金メッキ

#### ケーブル構造

シース直径	4.5 mm	シースカラー	黒色
断面積	2*AWG28 + 2*AWG24	シース直径、最大	4.7 mm
シース直径、最小	4.3 mm	シース素材	PVC

### プラグ、右

USB A, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, 機械式ロック ける, プラスチック, シール プラグ右

ド仕様

#### プラグ、左

左プラグ USB A, IP20, オス型接点, OSD A, IF2U, A 人型接点, 直線, プラグ, 機械式ロック 付き, プラスチック, シール ド仕様

# 分類

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06

2 カタログステータス / 図面





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

カタログステータス / 図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

# 製品の利点



