

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

バージョン	ツール, 圧着ツールインサート
注文番号	2696260000
種別	IE-TMC-PX1
GTIN (EAN)	4064675015796
数量	1 items

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	23.75 mm	奥行き (インチ)	0.935 inch
長さ	23.6 mm	長さ (インチ)	0.9291 inch
正味重量	22 g		

温度

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

バージョン	圧着工具, ピンコネクタ
-------	--------------

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	4インデントクリンプ	調整可クリンプ範囲 AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
----------------	------------	---------------	--------------------------------

接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大. AWG	AWG 22
導体横断面、最小. AWG	AWG 26		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

M12X クリップ接点

M12X用の精密機械加工クリップ接点

**一般注文データ**

種別 IE-PIC-M12X-P-22/26

バージョン

注文番号 [2664880000](#)

お問い合わせ, なし, ピン

GTIN (EAN) 4050118765342

数量 100 ST