

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | ツール, 圧着ツールインサート |
| 注文番号 | 2696260000 |
| 種別 | IE-TMC-PX1 |
| GTIN (EAN) | 4064675015796 |
| 数量 | 1 items |

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 23.75 mm | 奥行き (インチ) | 0.935 inch |
| 長さ | 23.6 mm | 長さ (インチ) | 0.9291 inch |
| 正味重量 | 22 g | | |

温度

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

技術データ

バージョン 圧着工具, ピンコネクタ

ツールデータクリンピング

| | | | |
|---------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| クリンタイプ/プロファイル | 4インデントクリン | 調整可クリン範囲 AWG | AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26 |
|---------------|-----------|--------------|--------------------------------|

接点の説明

| | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 接点タイプ | 回転した接点 | 導体直径、最大 AWG | AWG 22 |
| 導体横断面、最小 AWG | AWG 26 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

M12X クリンプ接点

M12X用の精密機械加工クリンプ接点



一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------|--|
| 種別 | IE-PIC-M12X-P-22/26 | バージョン | |
| 注文番号 | 2664880000 | お問い合わせ, なし, ピン | |
| GTIN (EAN) | 4050118765342 | | |
| 数量 | 100 ST | | |