

**WKB 1/6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



電流および電圧トランスマウタの配線  
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路  
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変  
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で  
す。

**一般注文データ**

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 42.3 mm
注文番号	<a href="#">2702230000</a>
種別	WKB 1/6
GTIN (EAN)	4064675023470
数量	40 items
ローカル製品	特定の国でのみ利用可能

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 一般注文データ

ローカル製品	特定の国でのみ利用可能
--------	-------------

## 寸法と重量

深さ	6.1 mm	奥行き (インチ)	0.2402 inch
高さ	9.3 mm	高さ (インチ)	0.3661 inch
幅	42.3 mm	幅 (インチ)	1.6654 inch
正味重量	4.52 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

## 全般

極数	6
----	---

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	8.00 mm
--------------	---------

## 材料データ

基本材質	ポリアミド 66	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 評価データ

公称電流	41 A
------	------

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	ねじ込み		

## 分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		