データシート

D-SUB F6.3 T15HB 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com





品揃えは、次の形状を展開します。
・ 90 °、横型 (水平)、180 °、縦型 (垂直)
・ドリル開けホールとしてのフランジ形状、UNC 4-40 ネジ山付属ナット、および UNC 4-40 ネジ付きボルト
・スタンプ付き接点 (定格電流：3A)
・THT はんだプロセス
・多様な形状種別、スナップオンクリップ付属
・トレイ (TY) に梱包
・最高性能を得る –55 °C ~ +85 °C の拡張温度範囲
・ IEC 60807-3 (IEC 807-3)および DIN 41652 準拠の設計

一般注文データ

バージョン	OMNIMATEデータ – D-SUBコネクタ, メス型ヘッダー, ねじボルトUNC 4-40, THRはんだ付け接続, ピッチ (mm) (P): 2.77 mm, 極数: 15, ≥ 50 µ" Ni / 100 µ" Sn , 500, PBT GF, 黒色, Tray
注文番号	2706980000
種別	D-SUB F6.3 T15HB 3.2B4 TY BK
GTIN (EAN)	4050118809824
数量	70 items
パッケージ	Tray
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00

データシート

D-SUB F6.3 T15HB 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号（UR）	E92202

寸法と重量

深さ	18.3 mm	奥行き（インチ）	0.7205 inch
高さ	12.55 mm	高さ（インチ）	0.4941 inch
幅	39.14 mm	幅（インチ）	1.5409 inch
正味重量	12.86 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

極数	15	ソルダーピン長 (l)	3.2 mm
PCB の取り付け	THRはんだ付け接続	ピッチ (インチ) (P)	0.109 "
シールド材質	スチール	側面終端、特性	ねじボルトUNC 4-40
接続方式	はんだ接続	製品ファミリー	OMNIMATEデータ – D-SUBコネクタ
ピッチ (mm) (P)	2.77 mm	プラギング回数	500
外向きエルボ	90°	シールド面	錫メッキ
はんだ付け工程	手動はんだ付け, フローはんだ付け	はんだピン寸法	八角形
はんだピン位置の公差	0.1 mm		

電気プロパティ

耐電圧、接点 / 接点	1000 V AC	絶縁抵抗	≥ 1000 MΩ
公称電圧	250 V	定格電流	3 A

材料データ

絶縁材	PBT GF	色	黒色
カラーチャート（類似）	RAL 9011	絶縁抵抗	≥ 1000 MΩ
Moisture Level (MSL)		UL 94 可燃性等級	V-0
接点ベース素材	銅合金	接点材質	銅合金
接触表面	ニッケル下地金メッキ	はんだ接続の層構造	≥ 50 µ" Ni / 100 µ" Sn
プラグ接点の層構造	≥ 50 µ" Ni / 30 µ" Au	動作温度、最小	-55 °C
動作温度、最大	105 °C		

梱包

パッケージ	Tray	VPE 長	305.00 mm
VPE幅	202.00 mm	VPEの高さ	25.00 mm

D-SUB F6.3 T15HB 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

重要なメモ

注意事項

分類

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		


データシート

D-SUB F6.3 T15HB 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面





D-SUB F6.3 T15HB 3.2B4 TY BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面







Tolerance	
x.	± 0.38
x.x	± 0.25
x.xx	± 0.13
DIM	TOL
x.	± 3°
x.x	± 1.0°
Angle	TOL

Dimensions

No. of poles	A	B	D	E
9	30.81	24.99	16.33	11.08
15	39.14	33.32	24.66	19.39
25	53.04	47.04	38.38	33.24