

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect TTB-Range の総合アクセサリは、最終仕様の詳細に完全に適合します。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります。機能および安全に関係するすべてのコンポーネントは、端子台に接続されています。これにより、取り付けおよびメンテナンス作業中の電流・電圧トランス回路の信頼性が向上します。

一般注文データ

	<u> </u>
バージョン	Aシリーズ, エンドブラケット
注文番号	<u>2710150000</u>
種別	CS TTB
GTIN (EAN)	4064675021148
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
::::::::::::::::::::::::::::::::::::				
が以こ王王			<u> </u>	
深さ	97.7 mm	奥行き(インチ)	3.8464 inch	
高さ	140.5 mm	高さ (インチ)	5.5315 inch	
幅	12 mm	幅(インチ)	0.4724 inch	
正味重量	58.91 g			
温度				
呆管温度	-25 °C55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C	
連続動作温度、最大	130 °C	是心到[[7世汉、 敦门、	00 0	
環境製品コンプライアンス	•			
	Marilla de RA L. L.			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
システム仕様				
取り付けレール	TS 35			
全般				
取り付けレール	TS 35			
 材料データ				
基本材質	Wemid	色	ダークベージュ	
坐 17 月 UL 94 可燃性等級	V-0	<u>_</u>	, , , , , ,	
追加の技術データ				
取り付け方式	TS 35	ロック	ねじ固定用	
公 分類	10 00		100 円 元 川	
,,,, , ,				
ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041	
TIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041	
TIM 10.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35	
CLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35	
CLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35	
ECLASS 13.0	27-25-03-02	ECLASS 14.0	27-25-03-02	
ECLASS 15.0	27-25-03-02			

カタログステータス / 図面 2



図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



