

SCCB TTB 6/4


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect TTB-Range の総合アクセサリは、最終仕様の詳細に完全に適合します。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります。機能および安全に関係するすべてのコンポーネントは、端子台に接続されています。これにより、取り付けおよびメンテナンス作業中の電流・電圧トランス回路の信頼性が向上します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 30 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 8.10, 絶縁: はい, 幅: 32.2 mm
注文番号	2710210000
種別	SCCB TTB 6/4
GTIN (EAN)	4050118848007
数量	25 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	13.47 mm	奥行き (インチ)	0.5303 inch
高さ	14.06 mm	高さ (インチ)	0.5535 inch
幅	32.2 mm	幅 (インチ)	1.2677 inch
正味重量	5.6 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン 短絡接続

全般

極数 4

寸法

ピッチ (mm) (P) 8.10 mm

材料データ

基本材質 Wemid 色 橙色

評価データ

定格電圧 500 V 公称電流 30 A

追加の技術データ

固定形式	接続されている	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	接続されている		

分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		