

TS TTB 6 YL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect TTB-Range の総合アクセサリは、最終仕様の詳細に完全に適合します。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります。機能および安全に関係するすべてのコンポーネントは、端子台に接続されています。これにより、取り付けおよびメンテナンス作業中の電流・電圧トランス回路の信頼性が向上します。

一般注文データ

バージョン	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.5 mm, 深さ: 51.3 mm
注文番号	2710500000
種別	TS TTB 6 YL
GTIN (EAN)	4050118881066
数量	48 items

TS TTB 6 YL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	51.3 mm	奥行き (インチ)	2.0197 inch
高さ	9.4 mm	高さ (インチ)	0.3701 inch
幅	6.3 mm	幅 (インチ)	0.248 inch
正味重量	2.37 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-60 °C...85 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

全般

動作温度範囲、最大	130 °C
-----------	--------

寸法

プラグイン深度	11.5 mm
---------	---------

材料データ

基本材質	Wemid	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

固定形式	接続されている	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	プラグ		

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		



