



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar®には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | Marking tags, Heavy duty connector assemblies |
| 注文番号 | 2710590000 |
| 種別 | HDC MMARK 4 |
| GTIN (EAN) | 4050118783902 |
| 数量 | 640 items |

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|---------|------------|
| 幅 | 3.1 mm | 幅 (インチ) | 0.122 inch |
| 正味重量 | 0.17 g | | |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 制限温度 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|-------|-----------------------|------|------------|
| バージョン | ModuPlug MHE 4Xモジュール用 | 基本材質 | PA 66, POM |
|-------|-----------------------|------|------------|

一般データ

| | | | |
|-----------|--------|--------------|---|
| 印刷の配置 | 水平 | バージョン | ModuPlug MHE 4Xモジュール用 |
| 幅 | 3.1 mm | UL 94 可燃性等級 | V-2, HB |
| 動作温度範囲、最大 | 125 °C | 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| 色 | 白色 | 基本材質 | PA 66, POM |
| 印刷文字 | 中立 | 互換性を有するプリンター | MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

電気モジュール



柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC MHE 4X FP | バージョン |
| 注文番号 | 2636060000 | 信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付ブッシュイン, |
| GTIN (EAN) | 4050118692808 | メス型, 必要なプラグインスロット: 0.5 |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC MHE 4X MP | バージョン |
| 注文番号 | 2636070000 | 信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付ブッシュイン, |
| GTIN (EAN) | 4050118692815 | ピン, 必要なプラグインスロット: 0.5 |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC MHE 4X2 FP | バージョン |
| 注文番号 | 2636080000 | 信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付ブッシュイン, |
| GTIN (EAN) | 4050118692822 | メス型, 必要なプラグインスロット: 0.5 |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC MHE 4X2 MP | バージョン |
| 注文番号 | 2636090000 | 信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付ブッシュイン, |
| GTIN (EAN) | 4050118692839 | ピン, 必要なプラグインスロット: 0.5 |
| 数量 | 1 ST | |