

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

一般注文データ

バージョン	Marking tags, Heavy duty connector assemblies
注文番号	2710590000
種別	HDC MMARK 4
GTIN (EAN)	4050118783902
数量	640 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

幅	3.1 mm	幅 (インチ)	0.122 inch
正味重量	0.17 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

バージョン	ModuPlug MHE 4Xモジュール用	基本材質	PA 66, POM
-------	-----------------------	------	------------

一般データ

印刷の配置	水平	バージョン	ModuPlug MHE 4Xモジュール用
幅	3.1 mm	UL 94 可燃性等級	V-2, HB
動作温度範囲、最大	125 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	白色	基本材質	PA 66, POM
印刷文字	中立	互換性を有するプリンター	MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2

分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHE 4X FP	バージョン
注文番号	2636060000	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692808	メス型, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	
種別	HDC MHE 4X MP	バージョン
注文番号	2636070000	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692815	ピン, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	
種別	HDC MHE 4X2 FP	バージョン
注文番号	2636080000	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692822	メス型, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	
種別	HDC MHE 4X2 MP	バージョン
注文番号	2636090000	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692839	ピン, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	