

ESG-LP 6/15 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

| | |
|------------|------------------------------|
| バージョン | ESG, デバイスマーカー, 6 x 15 mm, 白色 |
| 注文番号 | 2711840000 |
| 種別 | ESG-LP 6/15 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118750096 |
| 数量 | 24000 items |

ESG-LP 6/15 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.05 mm | 奥行き (インチ) | 0.002 inch |
| 高さ | 6 mm | 高さ (インチ) | 0.2362 inch |
| 幅 | 15 mm | 幅 (インチ) | 0.5906 inch |
| 正味重量 | 0.02 g | | |

温度

動作温度範囲 -40...150 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 接着剤 | アクリレート接着剤 | バージョン | 自己接着型, ハロゲンフリー |
| 幅 | 15 mm | UL 94 可燃性等級 | V-0 |
| 動作温度範囲、最大 | 150 °C | 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| 色 | 白色 | ハロゲン | いいえ |
| 基本材質 | ポリアミド | 印刷文字 | 非搭載 |
| ラベリングフィールドのサイズ | 6 x 15 mm | UL 969 j 準拠の認可 | はい |
| 互換性を有するプリンター | THM MULTIMARK LPC | 動作温度範囲 | -40...150 °C |

装置マーカ

ハロゲン いいえ

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

ESG-LP 6/15 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



ESG-LP 6/15 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON MM-TB 25/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005090000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | THM MMP EXT.RH | バージョン |
| 注文番号 | 1302920000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | |
| 数量 | 1 ST | |