

## THM GEW 20/10 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



THM GEW の織物ラベルは、非常に柔軟な綿織物で作られています。熱転写式プリンターで使用するリールへの配送により、オフィス用レーザープリンターの A4 シートよりも厚い接着層を可能とします。  
この柔軟性と厚い接着層とを併せ持つことで、より高い接着強度を確保し、例えばケーブルやホース等の角度または丸い物体での使用が可能になります。

## 一般注文データ

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| バージョン      | THM, デバイスマーカー, 10 x 20 mm, 白色 |
| 注文番号       | <a href="#">2712020000</a>    |
| 種別         | THM GEW 20/10 WS              |
| GTIN (EAN) | 4050118749915                 |
| 数量         | 5000 items                    |

## THM GEW 20/10 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.15 mm | 奥行き (インチ) | 0.0059 inch |
| 高さ   | 10 mm   | 高さ (インチ)  | 0.3937 inch |
| 幅    | 20 mm   | 幅 (インチ)   | 0.7874 inch |
| 正味重量 | 0.07 g  |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -29...80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|                 |  |        |  |
|-----------------|--|--------|--|
| 接着剤             | 天然ゴム系接着剤   |        |  |
| バージョン           | 自己接着型  |        |  |
| 幅               | 20 mm  |        |  |
| UL 94 可燃性等級     | V-0  |        |  |
| 動作温度範囲、最大       | 80 °C  |        |  |
| 動作温度範囲、最小       | -29 °C   |        |  |
| 色               | 白色   |        |  |
| ハロゲン            | いいえ  |        |  |
| 基本材質            | 綿織物  |        |  |
| 印刷文字            | 非搭載  |        |  |
| パッケージ単位あたりマーカー数 | 供給フォーム   | ラベルリール |  |
| UL 969 j 準拠の認可  | いいえ  |        |  |
| 互換性を有するプリンター    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |        |  |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 Label reel = Device markers                                      |        |  |
| 動作温度範囲          | -29...80 °C  |        |  |
| ロールあたりの数        | 5000   |        |  |

## 装置マーカー

ハロゲン いいえ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## THM GEW 20/10 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | RIBBON MM 110/360 SW       | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |