



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Product similar to the picture

ネットワーク化が進む産業界は、機械やシステムのモジュール化と密接に関係しています。制御盤からの機能は、必要なケーブル配線量を増加させるフィールドレベルにますます移行しています、

当社のケーブル部品は、フィールドレベルの配線や、データまたは電力の送信など、さまざまなアプリケーションに使用できます。ワイドミュラーのプラグ & 製造ソリューションは完全な検査を実施されていて、お使いの機器の部品を簡素化します。これにより、コアコンピタンスに注力し、さらに効率を高めることができます。認証済部品の幅広い品揃えにより、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供できるよう、幅広い多様な製品を提供します。

当社のケーブル部品は継続的に増大していますが、お探しのものが見つからない場合は、異なる長さのバリエーションやお客様に特化したソリューションを提供することも可能です。

#### 一般注文データ

バージョン	強力コネクタアセンブリ, ソケットコネクタ, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar, シー ルド仕様: いいえ, 極数: 6
注文番号	<u>2712260200</u>
種別	CH-HFAB-XXXX-06-0200-AH
GTIN (EAN)	4050118751581
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ROHS	適合	

### 寸法と重量

正味重量 839.53 g

# 温度

制限温度 -40 ℃ ... 80 ℃

# 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の	6c
場合)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

# ケーブルの技術仕様

ケーブル長	2 m	配線種別	Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar
シースカラー	黒色	コア断面積	1.5 mm²
配線数	7	シールド仕様	いいえ
ハロゲン	はい	絶縁	PVC
温度範囲、転移、最大	70 °C	温度範囲、転移、最小	-15 °C
温度範囲、設置、最大	80 °C	温度範囲、定置、最小	-40
曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径	曲げ半径、最小、定置	4 x ケーブル直径
シース材料	PVC	外径	8.9 mm

# -般的な技術データ

極数	6	ピン和罟	1:1
型女人	<u> </u>	こノ町且	これ、田与いとコノ
公称電圧	500 V	保護度合い	IP65

# 技術仕様コネクタ

コネクタ	ケーブル導入口	アングル
	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
	モデルシリーズ	HE
	サイズ	3
	種別	メス型
	個別コンポーネントコネクタ	HDC 06B TSLU 1M20G, HDC HE 6 FP, H1,5/14
		<u>R</u> , <u>VG M20 - MS 68</u>

# 分類

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02
ECLASS 13.0	27-06-04-02	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### サイズ 3



プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前 処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿 入できます。

電極数:6 定格電流:24 A 定格電圧:500 V

UL/CSA 準拠公称電圧: 600 V AC/DC

#### 一般注文データ

種別 HDC HE 6 MP パージョン 注文番号 1873530000 HDC挿入, オス型, 500 V, 24 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3 GTIN (EAN) 4032248457786 数量 1 ST

## カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。

#### ー般注文データ

種別	HDC 16D KLU 1PG21G	パージョン
注文番号	<u>1653230000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4008190403300	プリングハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 06B KLU 1PG16G	パージョン
注文番号	<u>1653200000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4008190403270	プリングハウジング, エンドロッククランプ、下側. 標準, ケーブル取
数量	1 ST	り入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 06B KLU 1M25G	パージョン
注文番号	1021330000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4032248734948	プリングハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取
数量	1 ST	り入れ口サイズ: 1*M25

作成日 31.10.2025 08:15:55 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

くのを防ぎます。 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

- /3A/X	•	
種別	HDC 06B ADLU N	バージョン
注文番号	2559320000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4050118652345	ハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準
数量	1 ST	
種別	HDC 06B ADLU	パージョン
注文番号	1202500000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190889920	ハウジング, エンドロッククランプ、下側, エンドロッククランプは交
数量	1 ST	換不可, 標準, カバー付き
種別	HDC 06B ALU	バージョン
注文番号	1202100000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190149369	ハウジング, エンドロッククランプ、下側, サイドロッククランプは交
数量	1 ST	換不可, 標準
種別	HDC 06B ALU N	バージョン
注文番号	2488560000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4050118541502	ハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバーなし
数量	1 ST	
種別	HDC 06B ALU O-RING	バージョン
注文番号	1019870000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4032248731985	ハウジング, エンドロッククランプ、下側, エンドロッククランプは交
数量	1 ST	換不可, 標準



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。

#### 一般注文データ

種別 HDC 06B DMDL 1LB 注文番号 <u>1665210000</u> GTIN (EAN) 4008190421915 数量 1 ST バージョン

HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ

ジング上部カバー, エンドロッククランプ、下側, 標準

#### ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

種別	HDC 06B SDLU 1M20G	パージョン
注文番号	<u>1900360000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248585922	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブ
数量	1 ST	ル取り入れ口サイズ: M 20
種別	HDC 06B SDLU 1M25G	バージョン
注文番号	1900380000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248592913	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブ
数量	1 ST	ル取り入れ口サイズ: M 25

作成日 31.10.2025 08:15:55 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

番叫	HDC 06P SDLLL 1DC 16C	19-57-7
種別 注文番号	HDC 06B SDLU 1PG16G 1652980000	バージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
		RDCエングロージャ, 設員 9 1 人. 3, 休暖及 r V. IFO5, 倒 r A/R R. ハー スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブ
GTIN (EAN) 数量	4008190403058 1 ST	スパッシング, エンドロッググラング、下側, 標準, ガバーin e, ケーク ル取り入れロサイズ: PG 16
	-	
種別	HDC 06B SDLU 2M20G	バージョン
注文番号	<u>1788170000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248205608	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブ
数量 	1 ST	ル取り入れ口サイズ: M 20
種別	HDC 06B SDLU 2M25G	バージョン
注文番号	<u>1788160000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248205592	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブ
数量 	1 ST	ル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 06B SDLU 2PG16G	バージョン
注文番号	<u>1652990000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4008190403065	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブ
数量	1 ST	ル取り入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 06B SLU 1M20G	
注文番号	<u>1900460000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248585939	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバーなし, ケーブ URD ) カロサイズ M 20
数量	1 ST	ル取り入れ口サイズ: M 20
種別	HDC 06B SLU 1M25G	バージョン
注文番号	<u>1900480000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248585946	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバーなし, ケーブ ル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SLU 1PG16G	バージョン
注文番号	<u>1652750000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4008190402822	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバーなし, ケーブ
数量 	1 ST	ル取り入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 06B SLU 2M20G	パージョン
注文番号	<u>1788140000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN) 数量	4032248205585 1 ST	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバーなし, ケーブ ル取り入れ口サイズ: M 20
種別	HDC 06B SLU 2M25G	パージョン
注文番号	<u>1788130000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248205578	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバーなし, ケーブ ル取り入れ口サイズ: M 25
数量 	1 ST	
種別	HDC 06B SLU 2PG16G	バージョン
注文番号 GTIN (EAN)	<u>1652760000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバーなし, ケーブ
	4008190402839 1 ST	スパッシング, エンドロッググラング、下側, 標準, ガバーなじ, ツーク ル取り入れ口サイズ: PG 16
数量 —————		バージョン
種別	HDC 16D SDLU 1M25G	
注文番号 GTIN (EAN)	<u>1900820000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
数量	4032248521098 1 ST	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル 取り入れロサイズ: M 25
種別	HDC 16D SDLU 2M25G	パージョン
注文番号 GTIN (EAN)	<u>1787540000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN) 粉旱	4032248204885	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル RD
数量 	1 ST	取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 16D SLU 1M25G	パージョン
注文番号	<u>1900880000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248521111	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル
数量	1 ST	取り入れ口サイズ: M 25



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別	HDC 16D SLU 1M32G	バージョン
注文番号	<u>1900900000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248521128	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル
数量	1 ST	取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 16D SLU 2M25G	バージョン
注文番号	<u>1787520000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248204861	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル
数量	1 ST	取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 16D SLU 2M32G	バージョン
注文番号	<u>1787510000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248204854	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル
数量	1 ST	取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 16D SLU 2PG21G	バージョン
注文番号	<u>1652840000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4008190402914	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル
数量	1 ST	取り入れ口サイズ: PG 21