

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Product similar to illustration

ネットワーク化が進む産業界は、機械やシステムのモジュール化と密接に関係しています。制御盤からの機能は、必要なケーブル配線量を増加させるフィールドレベルにますます移行しています、

当社のケーブル部品は、フィールドレベルの配線や、データまたは電力の送信など、さまざまなアプリケーションに使用できます。ワイドミュラーのプラグ & 製造ソリューションは完全な検査を実施されていて、お使いの機器の部品を簡素化します。これにより、コアコンピタンスに注力し、さらに効率を高めることができます。認証済部品の幅広い品揃えにより、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供できるよう、幅広い多様な製品を提供します。

当社のケーブル部品は継続的に増大していますが、お探しのものが見つからない場合は、異なる長さのバリエーションやお客様に特化したソリューションを提供することも可能です。

#### 一般注文データ

強力コネクタアセンブリ, ピン, ソケットコネクタ, Helukabel JZ-500 10G2.5 or similar, シールド仕 様: いいえ, 極数: 8
2712450200
CH-HPBC-HPBD-08-0200-AA
4050118779721
1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ROHS 適合

### 寸法と重量

正味重量 815.42 g

## 温度

制限温度 -40 ℃ ... 80 ℃

# 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の	6c
場合)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-
	methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	1344e4a2-b558-4ad0-95d1-5c6df3fdd75e

## ケーブルの技術仕様

ケーブル長	2 m	配線種別	Helukabel JZ-500 10G2.5 or similar
シースカラー	グレー	コア断面積	2.5 mm <sup>2</sup>
配線数	10	 シールド仕様	いいえ
ハロゲン	はい	絶縁	PVC
温度範囲、転移、最大	80 °C	温度範囲、転移、最小	-15 °C
温度範囲、設置、最大	80 °C	温度範囲、定置、最小	-40
曲げ半径、最小、移動	7.5 x ケーブル直径	曲げ半径、最小、定置	4 x ケーブル直径
シース材料	PVC	外径	14.8 mm

## -般的な技術データ

極数	8	ピン配置	1:1、番号付きコア
公称電圧	500 V	保護度合い	IP65

# 技術仕様コネクタ

コネ	ク・	タ
----	----	---

コネクタの説明	コネクタ1
ケーブル導入口	アングル
ハウジング主要材質	プラスチック
極数	8
モデルシリーズ	HQ
サイズ	HQ
種別	
個別コンポーネントコネクタ	HDC HQP TSLU 1PG16, HDC HQ 8 MC, HDC-C-
	HE-SM2.5AG, VG 16 HQ K68 11.5-15.5
コネクタの説明	コネクタ2
ケーブル導入口	アングル
ハウジング主要材質	プラスチック
極数	8
モデルシリーズ	HQ
サイズ	HQ
種別	メス型





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ECLASS 15.0

個別	リコンポー	-ネント	コネク	タ
----	-------	------	-----	---

27-06-04-02

HDC HQP TSLU 1PG16, HDC HQ 8 FC, HDC-C-HE-BM2.5AG, VG 16 HQ K68 11.5-15.5

EC001576	ETIM 7 O	EC001576
EC001576	ETIM 9.0	EC001576
EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02
27-06-04-02	ECLASS 14.0	27-06-04-02
	EC001576 27-06-91-90 27-06-04-02	EC001576 ETIM 9.0 EC001576 ECLASS 9.0 27-06-91-90 ECLASS 10.0 27-06-04-02 ECLASS 12.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 8極



小さなサイズで大きな性能。電気的数値は、それ自体を 示すものです。実績豊富な HE クリンプ接点もここで使用

できます。 電極数:8 (+PE)

定格電流:16 A 定格電圧:500 V

UL / CSA 準拠公称電圧:600 V AC / DC

### 一般注文データ

種別	HDC HQ 8 MC	バージョン	
注文番号	<u>1919970000</u>	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 8, クリンプ接続, 設置サイズ: HQ	
GTIN (EAN)	4032248557943		
数量	1 ST		
種別	HDC HQ 8 FC	バージョン	
種別 注文番号	HDC HQ 8 FC 1919980000	バージョン HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 8, クリンプ接続, 設置サイズ: HQ	

#### 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

万分を元主に体展することができます。 巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。 ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。 HQ バージョンは、特定保護機能を備えています。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

### 一般注文データ

種別	HDC HQP ALU	バージョン
注文番号	1003040000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔
GTIN (EAN)	4032248697977	壁ハウジング,下側のサイドロッククランプ,標準
数量	1 ST	

作成日 14.11.2025 12:18:13 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 角度付き隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。 HQ バージョンは、特定保護機能を備えています。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

#### 一般注文データ

種別 HDC HQP AWLU バージョン 注文番号 1003060000 HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔 GTIN (EAN) 4032248697991 壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準 数量 1 ST

### 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。 HQ バージョンは、特定保護機能を備えています。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

#### 一般注文データ

種別 HDC HOP ALU CS パージョン 注文番号 1354950000 HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔 GTIN (EAN) 4050118157215 壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準 数量 1 ST

作成日 14.11.2025 12:18:13 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### カップリングハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジ ングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。 HQ バージョンは、特定保護機能を備えています。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

## 一般注文データ

種別 HDC HQP KOLU 1PG16 パージョン
注文番号 1003120000 HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN) 4032248698059 カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケープ
数量 1 ST ル取り入れ口サイズ: PG 16

### ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。 HQ バージョンは、特定保護機能を備えています。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

#### 一般注文データ

種別 HDC HQP SLU 1PG16 パージョン 注文番号 <u>1003110000</u> HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態, GTIN (EAN) 4032248698042 ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り 数量 1 ST 入れ口サイズ: PG 16

作成日 14.11.2025 12:18:13 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

くのを防ぎます。 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。 HQ バージョンは、特定保護機能を備えています。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

#### 一般注文データ

12. 1		
種別	HDC HQM ALU	バージョン
注文番号	1003050000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔
GTIN (EAN)	4032248697984	壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準
数量	1 ST	
種別	HDC HQM ALU CS	バージョン
種別 注文番号	HDC HQM ALU CS 1251680000	バージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔