

HDC XX6A01 OOXXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



鉄道用途向けに設計された堅牢なデータケーブル。Cat 6 X コード化および Cat 5 D コード化バリエーションは、要求の厳しい車上および線路脇環境で、信頼性が高く耐干渉性のあるデータ伝送を提供します。高い機械的応力がかかる用途や、過酷な条件下でも一貫した性能を確保するのに最適です。

一般注文データ

注文番号	2712671000
種別	HDC XX6A01 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753011
数量	1 items

HDC XX6A01 OOXXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

長さ	10 m	長さ (インチ)	393.7008 inch
正味重量	3800 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	8	ケーブル長	100 m
カテゴリー	Cat.7 (ISO/IEC 11801)	公称電圧	50 V
公称電流	0.5 A	汚染度	2
反対側のバージョン	開放	モジュール側のバージョン	開放

ケーブル技術仕様

ケーブル長	100 m	シースカラー	青色
シールド仕様	はい	ハロゲン	いいえ
絶縁	PE		

分類

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		