## HDC XX6A01 OOXXXDM-1000



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





### コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

#### 一般注文データ

注文番号	2712671000
種別	HDC XX6A01 00XXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753011
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



## **HDC XX6A01 OOXXXDM-1000**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
長さ	10 m	長さ (インチ)	393.7008 inch
正味重量	3800 g		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
——————————— 一般データ			
一般ノータ			
 極数	8	ケーブル長	100 m
カテゴリー	Cat.7 (ISO/IEC 11801)	公称電圧	50 V
公称電流	0.5 A	污染度	2
反対側のバージョン	開放	モジュール側のバージョン	開放
ケーブル技術仕様			
ケーブル長	100 m	ハロゲン	いいえ
分類			
ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC000830 EC003249	ETIM 7.0	EC003249 EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01
ECLASS 13.0	27-06-18-01	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		2, 00 10 01

カタログステータス / 図面 2