

HDC XX6A02 O0XXXDM-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**コンパクト性**

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル(10 ギガビット)をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

注文番号	2712681000
種別	HDC XX6A02 O0XXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753028
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX6A02 OXXXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

長さ	10 m	長さ (インチ)	393.7008 inch
正味重量	2300 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	8	ケーブル長	100 m
絶縁抵抗	≥ 500 MΩ	カテゴリー	Cat. 7 (ISO/IEC 11801)
公称電圧	100 V	公称電流	0.5 A
汚染度	2	反対側のバージョン	開放
モジュール側のバージョン	開放		

ケーブル技術仕様

ケーブル長	100 m	シースカラー	緑色
ハロゲン	ハロゲンフリー、IEC 60754-1に準拠	絶縁	PE
シース材料	PUR		

分類

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		