

STB 21.6/IH/BR WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

バージョン	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 3.00 mm, 深さ: 26.6 mm
注文番号	2715530000
種別	STB 21.6/IH/BR WTL6/3
GTIN (EAN)	4050118782134
数量	50 items

STB 21.6/IH/BR WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	26.6 mm	奥行き (インチ)	1.0472 inch
高さ	6.1 mm	高さ (インチ)	0.2402 inch
幅	6.1 mm	幅 (インチ)	0.2402 inch
直径	6.1 mm	正味重量	2.32 g

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

全般

動作温度範囲、最大	100 °C
-----------	--------

寸法

直径	6.1 mm	スレッドメートル法サイズ、外部	3.00 mm
プラグイン深度	11.1 mm		

材料データ

基本材質	ポリアミド66	色	茶色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	ねじ込み		

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		