

## TS TTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect TTB-Range の総合アクセサリは、最終仕様の詳細に完全に適合します。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります。機能および安全に関係するすべてのコンポーネントは、端子台に接続されています。これにより、取り付けおよびメンテナンス作業中の電流・電圧トランス回路の信頼性が向上します。

## 一般注文データ

バージョン	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.5 mm, 深さ: 51.3 mm
注文番号	<a href="#">2715540000</a>
種別	TS TTB 6 BR
GTIN (EAN)	4050118769609
数量	48 items

## TS TTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	51.3 mm	奥行き (インチ)	2.0197 inch
高さ	9.4 mm	高さ (インチ)	0.3701 inch
幅	6.3 mm	幅 (インチ)	0.248 inch
正味重量	1.1 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-60 °C...85 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 全般

動作温度範囲、最大	130 °C
-----------	--------

## 寸法

プラグイン深度	11.5 mm
---------	---------

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	茶色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

固定形式	接続されている	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	プラグ		

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		



