

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PrintJet CONNECTは、実証済みの PrintJet モデルシリーズを一貫してさらに発展させたものです。業界とパ制御盤構築の最新のニーズに焦点を当て、最大のプロセス効率とコスト効率を、インテリジェントなネットワーキングと完全なデータ一貫性と組み合わせます。例えば、既存のデータをマーキング処理で直接使用すると、より効率的に、最小の障害発生率で作業できます。

一般注文データ

バージョン	マーキングシステム, インクジェット技術, 1200 DPI, マルチカード, MetalliCard
注文番号	2715590000
種別	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
数量	1 items

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	930 mm	奥行き (インチ)	36.6141 inch
高さ	454 mm	高さ (インチ)	17.874 inch
幅	590 mm	幅 (インチ)	23.2283 inch
正味重量	43693 g		

温度

周囲温度 18 °C...32 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6a, 6c, 7a, 7cl, 34
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

システムにラベルを貼付

マーカー種別	マルチカード, MetalliCard	燃料供給システム	インクカートリッジ, CMYK
印刷方法	インクジェット技術	インターフェース	USB, LAN, Wi-Fi
ソフトウェア	M-PRINT® PRO	電源電圧	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A
オペレーティングシステム	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	プリンタドライバ	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
印刷速度	印刷品質に依存	印刷解像度、最大	1200 DPI
同梱	PrintJet CONNECT, 電源ケーブル, USB ケーブル, 1ユニットのDEK 5/5, PrintJet クリーナーティッシュペーパー×2, クイックスタートガイド, ダストカバー, インクカートリッジ CMYK × 1セット		

分類

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

PrintJet CONNECT

PrintJet CONNECT 対応アクセサリおよび消耗品



一般注文データ

種別	PJ CON CLEANING UNIT	バージョン
注文番号	2715700000	
GTIN (EAN)	4064675042099	
数量	1 ST	
種別	PJ CON FLUID SET	バージョン
注文番号	2715650000	
GTIN (EAN)	4064675036036	
数量	1 ST	
種別	PJ CON INK C	バージョン
注文番号	2715610000	
GTIN (EAN)	4064675041573	
数量	1 ST	
種別	PJ CON INK K	バージョン
注文番号	2715640000	
GTIN (EAN)	4064675041887	
数量	1 ST	
種別	PJ CON INK M	バージョン
注文番号	2715620000	
GTIN (EAN)	4064675042044	
数量	1 ST	
種別	PJ CON INK Y	バージョン
注文番号	2715630000	
GTIN (EAN)	4064675041580	
数量	1 ST	
種別	PJ CON INK SET	バージョン
注文番号	2715600000	
GTIN (EAN)	4064675041566	
数量	1 ST	
種別	PJ CON SERVICE FLAP	バージョン
注文番号	2715690000	
GTIN (EAN)	4064675042082	
数量	1 ST	
種別	PJ CON TEXTILE COVER	バージョン
注文番号	2715670000	
GTIN (EAN)	4064675042068	
数量	1 ST	
種別	PJ CON WASTE PAD	バージョン
注文番号	2715660000	
GTIN (EAN)	4064675042051	
数量	1 ST	

M-Print® PRO



マーカールラベル対応の M-Print® PRO 印刷および配列ソフトウェアは、ワイドミュラーのラベルとマーカールの印刷と配列を行う Windows® ベースのプロフェッショナル向けソリューションです。このソフトウェアを使用すると、電気機器の識別プロセスを最適化できます。マーキング対象物の設計、配列を簡単に、プロフェッショナル品質で、迅速に実施できます。テキスト、フレーム、配線、グラフィック、バーコード、シリアルナンバー、写真が含まれます。

- ウェブサイトおよび製品データシートにリンクする、全ラベルおよびマーカール (画像を含む) の総合製品カタログ
- マーカールラベルは、必要なレベルで設計できます
- 個別テキスト文字の個別設定書式 (RTF)
- テキストとその形式をコピーして貼り付け
- UNICODE をサポートする 20 言語で利用可能
- ラベルやスプレッドシートのデータ入力、または Microsoft Excel の直接入力
- スケールの作成数値、および英数字のカウンターと配列
- 広範な画像形式
(* .bmp、* .wmf、* .png、* .ico、* .jpeg、* .jpg、* .tif、* .gif)
- 電気工学で使用されるシンボルを含むイメージライブラリ
- 製品プリンターの割り当てオプション、例として、PrintJet 対応 ESG 9/20、MultiMark 熱転写プリンター
- インターネット経由のオンライン更新サービス
- ワイドミュラーコンフィギュレータ (WMC) インターフェース
- 独自のインポートスクリプトを作成するための、さまざまなファイル形式 (* .txt、* .csv、* .xml など) のインポートウィザード
- CAE システムからのデータ転送
- 恒久的な印刷プレビュー：設計段階でも、WYSIWYG 編集で印刷結果がどのように表示されるかを確認
- サポートされる出力装置：ワイドミュラーの全プリンター (PrintJet CONNECT、THMMultiMark など)、および Microsoft Windows® ドライバー搭載の標準プリンター
- 出力装置の最適かつ高速な適応
- マーカールラベルのマルチレベル構造

一般注文データ

種別	M-PRINT PRO	バージョン
注文番号	1905490000	マーキング用ソフトウェア, ソフトウェア, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	プリンタソフトウェア
数量	1 ST	