VP HEX M16 PA6 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似





幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	ブランクプラグ, 閉鎖状態, M 16 x 1.5, 15 mm, ポリアミド6(PA 6)
注文番号	<u>2715740000</u>
種別	VP HEX M16 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805093
数量	50 items

カタログステータス / 図面 1

VP HEX M16 PA6 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
	<u> </u>			
寸法と重量				
古々	4.3 mm	亩+ (ノヽ、エ)	0.1693 inch	
高さ		高さ(インチ)		
幅	19 mm	幅(インチ)	0.748 inch	
長さ	15 mm	長さ(インチ)	0.5906 inch	
直径	22 mm	壁厚、最小	0.5 mm	
壁厚、最大	14 mm	正味重量	0 g	
温度				
動作温度	-20 °C100 °C			
環境製品コンプライアン	<u>'</u> ス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般的情報				
締付けトルク	1.5 Nm	UL 94 可燃性等級	V-2	
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-20 °C	
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	いいえ	
標準	in accordance with UL94 V-2	保護度合い	IP65, IP68 - 5バール(30 分)	
ケーブルグランド	測定基準	基本材質	ポリアミド6 (PA 6)	
シールリングの直径	16.00 mm	外付スレッド	M 16 x 1.5	
ねじ山長さ	15 mm			
 分類				
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451	
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451	
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25	
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25	
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05	
		ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-08-05 27-14-08-05	

カタログステータス / 図面