

VP HEX M25 PA6 GY


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	ブランクプラグ、閉鎖状態、M 25 x 1.5, 15 mm, ポリアミド6 (PA 6)
注文番号	2715760000
種別	VP HEX M25 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805420
数量	25 items

VP HEX M25 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	5.8 mm	高さ (インチ)	0.2283 inch
幅	28 mm	幅 (インチ)	1.1024 inch
長さ	15 mm	長さ (インチ)	0.5906 inch
直径	32 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	14 mm	正味重量	5.67 g

温度

動作温度 -20 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

締付けトルク	2.5 Nm	UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-20 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	いいえ
標準	in accordance with UL94 V-2	保護度合い	IP65, IP68 - 5バール (30分)
ケーブルグランド	測定基準	基本材質	ポリアミド6 (PA 6)
シールリングの直径	25.00 mm	外付スレッド	M 25 x 1.5
ねじ山長さ	15 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		