

VP HEX M25 PA6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	プランクプラグ, 閉鎖状態, M 25 x 1.5, 15 mm, ポリアミド6 (PA 6)
注文番号	2715760000
種別	VP HEX M25 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805420
数量	25 items

VP HEX M25 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	5.8 mm	高さ (インチ)	0.2283 inch
幅	28 mm	幅 (インチ)	1.1024 inch
長さ	15 mm	長さ (インチ)	0.5906 inch
直径	32 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	14 mm	正味重量	5.67 g

温度

動作温度	-20 °C...100 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

締付けトルク	2.5 Nm	UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-20 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	いいえ
標準	in accordance with UL94 V-2	保護度合い	IP65, IP68 - 5パール (30分)
ケーブルグランド	測定基準	基本材質	ポリアミド6 (PA 6)
シールリングの直径	25.00 mm	外付スレッド	M 25 x 1.5
ねじ山長さ	15 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		