

VG 16 HQ K68 4-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、
様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応し
ます。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランド
は、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も
多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、
ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、
またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされ
ます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ、アクセサリ、ケーブルグランド、ポリ カーボネート
注文番号	2715990000
種別	VG 16 HQ K68 4-6.5
GTIN (EAN)	4050118769821
数量	1 items

VG 16 HQ K68 4-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	12.2 g
------	--------

温度

制限温度	-20 °C ... 100 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	6.5 mm	外側ケーブル直径、最小.	4 mm
ハロゲン	ハロゲンフリー	AF サイズ 1	27 mm
AF サイズ	27 mm	保護度合い	IP68
ケーブルグランド	PG 16	基本材質	ポリカーボネート
シーリング	TPE	外付スレッド	PG 16
内付スレッド	PG 16		

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		