

## TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



ステンレススチールは、純度と耐食性の高い全種類のスチール(合金)の総称です。

## 一般注文データ

バージョン	端子レール, アクセサリ, ステンレススチール 1.4404 (316L), 未処理, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 7.5 mm
注文番号	<a href="#">2716000000</a>
種別	TS 35X7.5 2M/CRN 316L
GTIN (EAN)	4050118769210
数量	40 M

## TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	7.5 mm	奥行き (インチ)	0.2953 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	2000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	309.63 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 取り付けレール

標準	IEC 60947-7-1	表面仕上	未処理
厚さ	1.00 mm	基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)
パンチ加工済取り付けレール	いいえ	スリット幅	
孔の間隔、中心から中心	0 mm	スリットギャップ	
スリット長			

## 分類

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**TS 35X7.5 2M/CRN 316L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

