

## HDC 16B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP66, IP67, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, ねじ, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	<a href="#">2716770000</a>
種別	HDC 16B TSS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803648
数量	1 items

## HDC 16B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)  
証明書番号 (cURus) E223801

## 寸法と重量

高さ	102 mm	高さ (インチ)	4.0157 inch
正味重量	175 g		

## 温度

周囲温度 -40 °C...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルグランドWMP

ケーブル直径、最小	19 mm	ケーブル直径、最大	28 mm
AF サイズ	36 mm	ケーブル取り入れ口サイズ	M 40

## バージョン

ケーブルグランド数	1	ケーブル取り入れ口サイズ	M 40
上部 / 底部 / 蓋	上部	カバー	カバーなし
締付けトルク	3 Nm	側方ケーブル取り入れ口数	1
ハウジング設計	側面ケーブル導入口	ロックシステム設計	ねじ
設置サイズ	6	ケーブル導入口	ケーブルグランド付き
シーリング	NBR	色 (RAL)	RAL 9011
BG	6	Moduplug®に最適	はい

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	表面仕上	未処理
保護度合い	IP66, IP67, 勘合状態		

## 寸法

ケーブル導入口	ケーブルグランド付き	ハウジングBの高さ	102 mm
---------	------------	-----------	--------

## 分類



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 16B TSS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 16B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 取り付けブラケット



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

## 一般注文データ

種別	HDC AF SET WM	バージョン
注文番号	<a href="#">2716800000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ:, 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803679	
数量	1 ST	
種別	HDC AF WM	バージョン
注文番号	<a href="#">2716790000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ:, 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803662	
数量	20 ST	