

## HDC 24B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP66, IP67, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, ねじ, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	<a href="#">2716780000</a>
種別	HDC 24B TSS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803655
数量	1 items

## HDC 24B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数

ROHS 適合  
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)  
証明書番号 (cURus) E223801

## 寸法と重量

正味重量 185.68 g

## 温度

周囲温度 -40 °C...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルグランドWMP

ケーブル直径、最小 19 mm ケーブル直径、最大 28 mm  
AF サイズ 36 mm ケーブル取り入れ口サイズ M 40

## バージョン

ケーブルグランド数 1 ケーブル取り入れ口サイズ M 40  
上部 / 底部 / 蓋 上部 カバー カバーなし  
締付けトルク 3 Nm 側方ケーブル取り入れ口数 1  
ハウジング設計 側面ケーブル導入口 ロックシステム設計 ねじ  
設置サイズ 8 ケーブル導入口 ケーブルグランド付き  
シーリング NBR 色 (RAL) RAL 9011  
BG 8 Moduplug®に最適 はい

## 一般データ

UL 94 可燃性等級 V-0 表面仕上 未処理  
保護度合い IP66, IP67, 勘合状態

## 寸法

ケーブル導入口 ケーブルグランド付き

## 分類



ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437  
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02  
ECLASS 15.0 27-44-02-02

**HDC 24B TSS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 24B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 取り付けブラケット



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

## 一般注文データ

種別	HDC AF SET WM	バージョン
注文番号	<a href="#">2716800000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ:, 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803679	
数量	1 ST	
種別	HDC AF WM	バージョン
注文番号	<a href="#">2716790000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ:, 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803662	
数量	20 ST	