

HDC 06B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP66, 勘合状態, ハウジング下部カバー, ねじ
注文番号	2716810000
種別	HDC 06B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803686
数量	1 items

HDC 06B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E223801

寸法と重量

深さ	55 mm	奥行き (インチ)	2.1654 inch
高さ	39.5 mm	高さ (インチ)	1.5551 inch
幅	100.5 mm	幅 (インチ)	3.9567 inch
長さ	100.5 mm	長さ (インチ)	3.9567 inch
正味重量	4.6 g		

温度

周囲温度 -20 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

上部 / 底部 / 蓋	カバー	カバー	カバー付き
締付けトルク	3 Nm	側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	ハウジング下部カバー	ロックシステム設計	ねじ
設置サイズ	3	ケーブル導入口	いいえ
種別	カバー	シーリング	NBR
色 (RAL)	RAL 7035	BG	3
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

UL 94 可燃性等級 V-0 保護度合い IP66, 勘合状態

寸法

ケーブル導入口 いいえ

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		