# **HDC 10B AF WM COVER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

#### 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP66, 勘合状態, ハウジング下部カバー, ねじ
注文番号	<u>2716820000</u>
種別	HDC 10B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803693
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

## **HDC 10B AF WM COVER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

MAMID承認件数	c <b>FL</b> *us
ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cURus)	E223801

### 寸法と重量

正味重量 42.24 g

### 温度

周囲温度 -20 ℃...100 ℃

### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	淮圳 (6 № 九 ) 、
HOLIO YANDAYA	年拠 (兄ぼなし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## バージョン

上部 / 底部 / 蓋	カバー	締付けトルク	3 Nm
ハウジング設計	ハウジング下部カバー	ロックシステム設計	ねじ
設置サイズ	4		カバー
シーリング	NBR	色(RAL)	RAL 7035
BG	4	Moduplug®に最適	はい

### 一般データ

締付けトルク	3 Nm	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	PA	保護度合い	IP66, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	 ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆
			性

#### 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

カタログステータス / 図面 2