

HDC 16B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP66, 勘合状態, ハウジング下部カバー, ねじ
注文番号	2716830000
種別	HDC 16B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803808
数量	1 items

HDC 16B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E223801

寸法と重量

正味重量	5.5 g
------	-------

温度

周囲温度	-20 °C...100 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

上部 / 底部 / 蓋	カバー	カバー	カバー付き
締付けトルク	3 Nm	側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	ハウジング下部カバー	ロックシステム設計	ねじ
設置サイズ	6	ケーブル導入口	いいえ
種別	カバー	シーリング	NBR
色 (RAL)	RAL 7035	BG	6
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

締付けトルク	3 Nm	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	PA	保護度合い	IP66, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性

寸法

ケーブル導入口	いいえ
---------	-----

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		