

HDC 24B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP66, 勘合状態, ハウジング下部カバー, ねじ, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	2716840000
種別	HDC 24B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803815
数量	1 items

HDC 24B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E223801

寸法と重量

正味重量 57 g

温度

周囲温度 -20 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルグラウンドWMP

ケーブル取り入れ口サイズ none

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	none	上部 / 底部 / 蓋	カバー
カバー	カバー付き	締付けトルク	3 Nm
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	ハウジング下部カバー
ロックシステム設計	ねじ	設置サイズ	8
ケーブル導入口	いいえ	種別	カバー
シーリング	NBR	色 (RAL)	RAL 7035
BG	8	Moduplug®に最適	はい

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	表面仕上	未処理
保護度合い	IP66, 勘合状態		

寸法

ケーブル導入口 いいえ

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		