

## IE-C5DE4UP0300PSSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	ドラグラインケーブル, M8 Pコード - IP67ストレートソケット, 開く, Cat. 5e, PUR, 30 m
注文番号	<a href="#">2717740300</a>
種別	IE-C5DE4UP0300PSSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118778861
数量	1 items

## IE-C5DE4UP0300PSSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

長さ	30 m	長さ (インチ)	1181.1024 inch
正味重量	1845 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...80 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## ケーブルの技術仕様

シースカラー	黒色	耐油性	IEC 60811:404に準拠
ケーブルキャリアに最適	いいえ	配線数	4
シールド仕様	はい	ハロゲン	ハロゲンフリー、IEC 60754準拠
絶縁	ポリオレフィン	曲げサイクル	2 Mio
延焼耐性	Yes	シース材料	PUR
テスト電圧：電線 - 電線 - シールド	DC 1 kV, 1分, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	カラーコーディング	白色, 黄色, 青色, オレンジ
温度範囲、固定	-40...80 °C	温度範囲、移動	-30...70 °C
極数	4		

## 一般的な技術データ

保護度合い IP67

## プラグ、右

プラグ右 導体の自由端

## プラグ、左

左プラグ M8, P コード化, IP67, メス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様

## 分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

図面

配線

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4