

IE-C5DE4UP0030PSAXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ドラグラインケーブル, M8 Pコード - IP67アング ルソケット, 開く, Cat. 5e, PUR, 3 m |
| 注文番号 | 2717760030 |
| 種別 | IE-C5DE4UP0030PSAXXX-E |
| GTIN (EAN) | 4050118780109 |
| 数量 | 1 items |

IE-C5DE4UP0030PSAXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|----------|---------------|
| 長さ | 3 m | 長さ (インチ) | 118.1102 inch |
| 正味重量 | 190 g | | |

温度

| | | |
|--------|------|----------------|
| 保管温度 | 動作温度 | -40 °C...80 °C |
| 取り付け温度 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

ケーブルの技術仕様

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| シースカラー | 黒色 | 耐油性 | IEC 60811:404に準拠 |
| ケーブルキャリアに最適 | いいえ | 配線数 | 4 |
| シールド仕様 | はい | ハロゲン | ハロゲンフリー、IEC 60754準拠 |
| 絶縁 | ポリオレフィン | 曲げサイクル | 2 Mio |
| 延焼耐性 | Yes | シース材料 | PUR |
| テスト電圧：電線 - 電線 - シールド | DC 1 kV, 1分, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min | カラーコーディング | 白色, 黄色, 青色, オレンジ |
| 温度範囲、固定 | -40...80 °C | 温度範囲、移動 | -30...70 °C |
| 極数 | 4 | | |

一般的な技術データ

保護度合い IP67

プラグ、右

プラグ右 導体の自由端

プラグ、左

左プラグ M8, P コード化, IP67, メス型接点, 角度90°, プラグ, プラスチック, シールド仕様

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

図面

配線

| M12 | | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1 | yellow | 1 |
| 2 | white | 2 |
| 3 | orange | 3 |
| 4 | blue | 4 |