

IE-C5DE4UP0030PCSPCS-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**一般注文データ**

バージョン	ドラグラインケーブル, M8 Pコード – IP67ストレートピン, M8 Pコード – IP67ストレートピン, Cat. 5e, PUR, 3 m
注文番号	2717780030
種別	IE-C5DE4UP0030PCSPCS-E
GTIN (EAN)	4050118780192
数量	1 items

IE-C5DE4UP0030PCSPCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

長さ	3 m	長さ (インチ)	118.1102 inch
正味重量	162.8 g		

温度

保管温度	-40 °C...80 °C
取り付け温度	

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

ケーブルの技術仕様

シーズカラー	黒色	耐油性	IEC 60811:404に準拠
ケーブルキャリアに最適	いいえ	配線数	4
シールド仕様	はい	ハロゲン	ハロゲンフリー、IEC 60754準拠
絶縁	ポリオレフィン	曲げサイクル	2 Mio
延焼耐性	Yes	シーズ材料	PUR
テスト電圧：電線 - 電線 - シールド	DC 1 kV、1分, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	カラーコーディング	白色, 黄色, 青色, オレンジ
温度範囲、固定	-40..80 °C	温度範囲、移動	-30..70 °C
極数	4		

一般的な技術データ

保護度合い	IP67
-------	------

プラグ、右

プラグ右	M8, P コード化, IP67, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様
------	--

プラグ、左

左プラグ	M8, P コード化, IP67, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様
------	--

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

IE-C5DE4UP0030PCSPCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**配線**

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4