

## IE-C5DE4UP0030PCAPCA-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | ドラグラインケーブル, M8 Pコード - IP67角度ピン, M8 Pコード - IP67角度ピン, Cat. 5e, PUR, 3 m |
| 注文番号       | <a href="#">2717800030</a>  |
| 種別         | IE-C5DE4UP0030PCAPCA-E  |
| GTIN (EAN) | 4050118780468   |
| 数量         | 1 items   |

## IE-C5DE4UP0030PCAPCA-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

長さ 3 m 長さ (インチ) 118.1102 inch  
正味重量 196 g

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...80 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)  
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## ケーブルの技術仕様

|                       |                                      |           |                     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| シースカラー                | 黒色                                   | 耐油性       | IEC 60811:404に準拠    |
| ケーブルキャリアに最適           | いいえ                                  | 配線数       | 4                   |
| シールド仕様                | はい                                   | ハロゲン      | ハロゲンフリー、IEC 60754準拠 |
| 絶縁                    | ポリオレフィン                              | 曲げサイクル    | 2 Mio               |
| 延焼耐性                  | Yes                                  | シース材料     | PUR                 |
| テスト電圧: 電線 - 電線 - シールド | DC 1 kV, 1分, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min | カラーコーディング | 白色, 黄色, 青色, オレンジ    |
| 温度範囲、固定               | -40...80 °C                          | 温度範囲、移動   | -30...70 °C         |
| 極数                    | 4                                    |           |                     |

## 一般的な技術データ

保護度合い IP67

## プラグ、右

プラグ右 M8, P コード化, IP67, オス型接点, 角度90°, プラグ, プラスチック, シールド仕様

## プラグ、左

左プラグ M8, P コード化, IP67, オス型接点, 角度90°, プラグ, プラスチック, シールド仕様

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

図面

配線

| M12 |        | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1   | yellow | 1   |
| 2   | white  | 2   |
| 3   | orange | 3   |
| 4   | blue   | 4   |